


Ventosa VAS-15-1/8-PUR-CT

Codice prodotto: 183512

FESTO

con anello di tenuta OL.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Diametro nominale | 3 mm |
| Diametro ventosa | 15 mm |
| Diametro efficace di aspirazione | 12 mm |
| Costruzione | Attacco per il vuoto sul lato superiore rotondo, standard |
| Fluido di esercizio | Aria atmosferica |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Forza di distacco al 70 % di vuoto | 7,9 N |
| Filettatura di fissaggio | G1/8 |
| Fissaggio ventosa | G 1/8 |
| Attacco per il vuoto | G1/8 |
| Durezza Shore | 62 |
| Informazioni sui materiali, perni filettati | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Informazioni sui materiali, ventosa | TPE-U(PU) |