



Valvola di aspirazione ISV-M5-CT

Codice prodotto: 183520

FESTO

per il mantenimento del vuoto quando, in un gruppo di ventose, una o più ventose non sono occupate.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	M5
Idoneità per impulso di rilascio	8 bar
Posizione di montaggio	qualsiasi
Pressione di esercizio	0 ... 0,95 bar
Portata di aspirazione necessaria con -0,5 bar	1 l/min
Fluido di esercizio	Aria atmosferica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	4 g
Tipo fissaggio	filettata
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M5
Informazioni sui materiali, filtro	Acciaio sinterizzato