


Vacuometro VAM-63-V1/0-1/4-CT

Codice prodotto: 183522

FESTO

con unità di misura in bar e psi.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni nominali manometro	63
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Basata sulla norma	DIN EN 837-1
Tipo di guarnizione perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	qualsiasi
Conforme alla norma	DIN EN 837-1
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Intervallo di visualizzazione [bar]	-1 ... 0 bar
Intervallo di visualizzazione [psi]	-14,5 ... 0 psi
Scala	Doppia scala bar (esterno) inch hg (interno) / psi (interno)
Pressione di esercizio	-1 ... 0 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, filtrata e lubrificata Vuoto
Fattore carico permanente	0,75
Fattore carico variabile	0,66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Grado di protezione	IP43
Temperatura ambiente	-40 ... 60 °C
Peso	112 g
Classe di precisione di misurazione	2,5
Tipo fissaggio	filettata
Attacco pneumatico	G1/4
Informazioni sui materiali, perni filettati	Acciaio inossidabile fortemente legato
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, finestrella	PC