


Manometro MA-40-2,5-G1/4-MPA

Codice prodotto: 184288
Prodotto in esaurimento

[Con display in Mpa.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------------------------|
| Intervallo di visualizzazione [MPa] | 0 ... 2,5 MPa |
| Conforme alla norma | EN 837-1 |
| Dimensioni nominali manometro | 40 |
| Costruzione | Manometro a molla tubolare |
| Fissaggio | Montaggio in linea |
| Fluido d'esercizio | Gas inerti Liquidi neutri |
| Pressione d'esercizio | 0 ... 2,5 MPa |
| Fattore carico variabile | 0,66 |
| Classe di precisione di misurazione | 2,5 |
| Grado di protezione | IP43 |
| Temperatura del fluido | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Posizione di collegamento | Lato posteriore, centrale |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Materiali a contatto con fluidi | Ottone |
| Informazioni sui materiali, perni filettati | Ottone |
| Informazioni sui materiali, corpo | ABS |
| Informazioni sui materiali, finestrella | PS |
| Colore corpo contenitore | Nero |
| Peso | 70 g |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | Senza ossigeno Senza acetilene |