

Connettore femmina FBSD-GD-9

Codice prodotto: 18495

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo di montaggio	Tramite ghiera
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	29 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore femmina diritto/morsetto a vite Tipo A M12x1
Intervallo di tensione d'esercizio DC	250 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	250 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	4 A
Immunità alle sovratensioni	2.5 kV
Raccordo pressacavo	Pg 9
Diametro cavo ammesso	8 mm...9.5 mm
Sezione del conduttore	0.75 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Colore corpo	Nero
Materiale ghiera	Zinco pressofuso Ottone nichelato
Materiale del contatto elettrico	Bronzo Rivestito in bronzo bianco