

linea di connessione KM12-M12-GSWD-1-4

Codice prodotto: 185499

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 60 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 75 V
Carico di corrente ammissibile	3,8 A
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Peso	66 g
Connessione elettrica	Cavo a 4 fili Connettore maschio dritto/femmina angolare M12x1 / M12x1 4 poli/4 poli
Composizione cavo	4x0,34
Lunghezza cavo	1 m
Fissaggio	Avvitabile
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Informazioni sui materiali, corpo	TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PU)