

Connettore femmina MSSD-ZBZC

Codice prodotto: 185521

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classificazione marittima	Certificato See
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite autofilettante
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	11 g
Collegamento elettrico	Connettore femmina
Intervallo di tensione d'esercizio DC	3 V...36 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Sezione nominale conduttore	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Grado di protezione	IP50
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	PA