



# Essiccatore ad adsorbimento LDF-H2-N1/4-110

Codice prodotto: 185677

FESTO

per aria compressa secca e pulita.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	verticale
Protezione a gabbia	Protezione metallica
Pressione di alimentazione 1	4 ... 10,5 bar
Punto di rugiada atmosferico	-40 °C
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Classe di resistenza alla corrosione KBK	1
Temperatura del fluido	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Peso	6.500 g
Tipo fissaggio	con foro passante
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Zinco pressofuso