

Attuatore lineare DLP-100- -

Codice prodotto: 187474

FESTO

Attacco dell'aria a norme VDI/VDE flangiabile direttamente alle valvole Namur 3845.

Altre corse fornibili su richiesta. Adatto per l'impiego nell'industria di processo, in particolare per valvole a manicotto.

Questi attuatori possono essere forniti, su richiesta, con omologazione ATEX. Le indicazioni sul foglio dati relative all' "identificazione ATEX", alla "temperatura ambiente ATEX" e al "marchio CE" si riferiscono solo ad attuatori omologati.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	≤ 500 mm
Diametro pistone	100 mm
Ammortizzazione	senza
Posizione di montaggio	a piacere
Funzionamento	a doppio effetto
Rilevamento posizione	senza
Pressione di esercizio	2 ... 10 bar
Identificazione ATEX	II 2 GD c T4 T120°C
Temperatura ambiente ATEX	-20°C \leq Ta \leq +60°C
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Simbolo CE	ai sensi della direttiva CE sull'esecuzione antideflagrante (ATEX)
Classe di resistenza alla corrosione KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, ritorno	4.524 N
Forza teorica a 6 bar, avanzamento	4.712 N
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	contiene materiali con lubrificanti senza silicone
Informazioni sul materiale della piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sul materiale delle guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Lega di alluminio per lavorazione plastica Anodizzato liscio