


# connettore per cavo ASI-SD-FK-M12

Codice prodotto: 18788

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 40$ V
Carico di corrente ammissibile	2 A
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Peso	16,8 g
Sezione attacco	1,5 mm <sup>2</sup>
Connessione elettrica	5 poli Connettore femmina dritto / Tecnica a perforazione di isolante
Fissaggio	Con ghiera
Colore corpo contenitore	Nero
Informazioni sui materiali, ghiera per raccordi filettati	Nichelato
Informazioni sui materiali, corpo	PA
Informazioni sui materiali, contatti	Leghe di rame dorato