


Distributore per cavi ASI-KVT-FK-S

Codice prodotto: 18797

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	7.2 g
Intervallo di tensione d'esercizio DC	75 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	60 V
Corrente ammissibile per il carico	3 A
Sezione del conduttore	1.5 mm ²
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	PA
Materiale del contatto elettrico	Bronzo