


dispositivo a ruota libera FLSM-6-R

Codice prodotto: 188522

FESTO

Per attuatore oscillante DSM.

Questi attuatori possono essere forniti, su richiesta, con certificazione ATEX. Le indicazioni sul foglio dati relative all' "identificazione ATEX", alla "temperatura ambiente ATEX" e al "marchio CE" si riferiscono solo ad attuatori omologati.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	6
Direzione di rotazione	Rotazione destrorsa
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Coppia teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,15 Nm
Peso	100 g
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale bussola	Acciaio
Materiale albero	Acciaio