

Supporto ventosa ESH-HB-4-PK

Codice prodotto: 189210

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	0.416 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Design	Attacco per il vuoto sul lato
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 4
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	25 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Fissaggio ventosa	M6
Attacco vuoto	PK-4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR Acciaio
Materiale staffa di fissaggio	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temperato Acciaio fortemente legato