

# ventosa ESS-30-BS

Codice prodotto: 189384

FESTO

Facile da sostituire



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	8 mm
Raggio min. pezzo R	80 mm
Diametro nominale	3 mm
Diametro ventosa	30 mm
Volume aspirazione	4,07 cm <sup>3</sup>
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 4
Forma della ventosa	Rotonda, soffietto 1,5
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-30 ... 180 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	26,2 N
Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale	16 N
Peso	9,9 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	M6
Colore	Trasparente
Durezza Shore	50 +/- 5
Materiale perno filettato	Ottone nichelato Acciaio zincato e cromato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	VMQ (silicone)