


unità di indirizzamento ASI-PRG-ADR

Codice prodotto: 18959
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Numero dei tasti funzione	5
Interfaccia Fieldbus, protocollo	AS-Interface SPEC 3.0
Corrente di carico ammissibile	100 mA
Resistenza ai cortocircuiti	Sì
Resistenza ai sovraccarichi	Disponibile
Interfaccia Fieldbus, numero poli/conduttori	5
Interfaccia Fieldbus, tipo di collegamento	Connettore femmina
Interfaccia Fieldbus, tecnica di collegamento	M12x1, con codifica A secondo EN 61076-2-101
Display	LCD-Display
Elementi di comando	5 tasti Tastiera a sfioro
Dimensioni P x L x A	34 mm x 210 mm x 80 mm
Tensione d'esercizio nominale CC	28 V
Alimentazione di tensione	Batteria al litio
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso	610 g
Materiale del corpo	PA rinforzato