

# Attuatore oscillante

## DRD-4-F04-PS

Codice prodotto: 189807

FESTO

A doppio effetto, attacco aria a norma VDI/VDE 3845 - Valvole Namur direttamente flangiabili

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni attuatore	4
Configurazione fori flangia	F04
Angolo di oscillazione	90 deg
Attacco raccordo conforme alla norma	ISO 5211
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Senza
Attacco valvola conforme alla norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pressione d'esercizio	2,5 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Coppia a 6 bar	37,2 Nm
Consumo d'aria a 6 bar per ciclo 0°-90°-0°	3 l
Peso	1.200 g
Attacco albero	V11
Attacco pneumatico	Sottobase G1/8
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Informazioni sui materiali, albero motore	Alluminio anodizzata
Informazioni sui materiali, piastra copertura	PA
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo	Alluminio anodizzata