

distributore multiplo QSLV3-3/8-3/8-U

Codice prodotto: 190785

FESTO

Orientabile a 360°, 3 uscite.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | Standard |
| Diametro nominale | 5,3 mm |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato | Rivestimento |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 145 psi |
| Classificazione marittima | vedi certificato |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia di serraggio max. | 24 Nm |
| Peso | 103 g |
| Numero uscite | 3 |
| Numero linee di alimentazione | 1 |
| Attacco pneumatico 1 | Filettatura esterna 3/8 NPT |
| Attacco pneumatico 2 | Per tubo diametro esterno 3/8" |
| Temperatura ambiente Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| Colore dell'anello di smontaggio | Grigio |
| Materiale perno filettato | Ottone nichelato |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | PBT |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale fascette stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |