

Valvola unidirezionale HA-1/4-QSM-3/16-U

Codice prodotto: 190852

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Funzione valvola | Funzione di non ritorno |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | 1/4 NPT |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | QS-3/16 |
| Tipo di montaggio | Avvitamento |
| Portata nominale standard | 238 l/min |
| Pressione di lavoro | -1 bar...10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Materiale corpo | Ottone |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Pressione differenziale min., apertura | 0.1 bar |
| Pressione differenziale min., chiusura | 0.2 bar |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Peso prodotto | 24 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |