



# valvola di intercettazione

## HE-3-1/4-1/4-NPT-U

Codice prodotto: 190878

FESTO

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, bistabile
Attacco pneumatico 1	1/4 NPT
Attacco pneumatico 2	1/4 NPT
Tipo di azionamento	Manuale
Fissaggio	Fissaggio diretto con foro passante Fissaggio diretto con filettatura A scelta:
Portata nominale normale	625,5 l/min
Diametro nominale	4,1 mm
Pressione d'esercizio Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Funzione di scarico	Non strozzabile
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Valvola a spola
Tipo di comando	diretto
Direzione di flusso	Non reversibile
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe cleanroom	ISO Classe 4
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Peso	58 g
Attacco pneumatico 3	Non convogliato
Materiale perno filettato	Ottone nichelato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR