

# Manometro MA-15-10-QS-5/32-U

Codice prodotto: 190934

FESTO

con unità di misura in bar.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di visualizzazione [bar]	0 ... 10 bar
Conforme alla norma	EN 837-1
Dimensioni nominali manometro	15
Costruzione	Manometro a molla tubolare senza meccanismo di misurazione
Tipo fissaggio	Montaggio in linea
Fluido di esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione di esercizio	0 ... 10 bar
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	5
Grado di protezione	IP53
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	QS-5/32
Materiali a contatto con fluidi	Ottone
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio
Informazioni sui materiali, finestrella	PC
Colore alloggiamento	nero
Peso	10 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	No ossigeno No acetilene