

ventosa ESV-100-EF

Codice prodotto: 191050

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Raggio min. pezzo R	200 mm
Diametro ventosa	100 mm
Volume aspirazione	79,812 cm ³
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Rotonda, extra
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:...]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-10 ... 200 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	440,8 N
Peso	65 g
Colore	Grigio
Durezza Shore	60 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	FPM