



ammortizzatore YSRW-8-14

Codice prodotto: 191194

FESTO

Autoregolante, con curva caratteristica progressiva.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	8
Corsa	14 mm
Ammortizzazione	Autoregolante Curva di ammortizzazione progressiva
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	3 m/s
Tempo di riposizionamento breve	0,2 s
Tempo di riposizionamento lungo	1 s
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	14 mm
Max. forza d'arresto	500 N
Consumo max. di energia per corsa	4 J
Consumo max. di energia per ora	21.000 J
Energia residua max.	0,02 J
Forza di riposizionamento	2,5 N
Peso	34 g
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio fortemente legato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato