


unità di guida FEN-20- -GF

Codice prodotto: 19169

FESTO

Con guida a strisciamento, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20
Corsa	2 ... 250 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a strisciamento
Costruzione	Guida
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di spostamento	15 N
Aumento di massa per 10 mm di corsa	12 g
Peso a corsa 0 mm	873 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	12 g
Baricentro della massa mobile per corsa 0 mm	42 mm
Maggiorazione baricentro della massa mobile per corsa 10 mm	4,7 mm
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio fortemente legato
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato
Materiale piastra a giogo	Lega di alluminio anodizzato