

tubo in plastica PLN-12X1,75-NT

Codice prodotto: 193407

FESTO

Elevata resistenza all'idrolisi e agli agenti chimici



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	65 mm
Diametro interno	8,4 mm
Raggio min. di curvatura	23 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Acqua: max 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe cleanroom	Questo prodotto è un oggetto statico, se utilizzato correttamente si esclude la generazione attiva di particelle. Prima di utilizzare il prodotto in ambiente di camera bianca, pulirlo e verificarne la corretta installazione.
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,054 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 12 mm
Colore	Neutro
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PE