

cilindro a soffietto

EB-325-215

Codice prodotto: 193790

FESTO

Senza necessità di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	325
Diametro di montaggio necessario	340 mm
Corsa	215 mm
Altezza max., In avanzamento	305 mm
Angolo max. di ribaltamento	20 deg
Disassamento max.	20 mm
Altezza min. di montaggio	75 mm
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Forza di riposizionamento	300 N
Peso	4.800 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale soffietto	NR/BR
Materiale del corpo	Acciaio zincato