

# Tubo PQ-AL-28X1,5X3000

Codice prodotto: 194593

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	28 mm
Diametro interno	25 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-30 °C...75 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.337 kg/m
Colore	Argento
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	Lega di alluminio battuto