

# Distributore a innesto FCN- 3-PK-2 B

Codice prodotto: 19527

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Dimensione nominale  | 1.3 mm   |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...10 bar   |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente   | 0 °C...60 °C   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | Per diametro esterno della tubazione di 3 mm   |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale corpo  | Zinco pressofuso   |