


connettore per cavo ASI-SD-FK180

Codice prodotto: 196089

FESTO

Per cavo piatto AS-i, profilo ruotato di 180°.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	6,2 g
Connessione elettrica	2 poli Connettore femmina diritto
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 75 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 60 V
Carico di corrente ammissibile	3 A
Sezione attacco	1,5 mm ²
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Materiale contatti a innesto	Bronzo