

Blocco di collegamento MHP1-PR2-3

Codice prodotto: 197191

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Numero max di posti valvola | 2 |
| Pressione di lavoro | 0 bar...8 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Metodo di montaggio per sottobase | Con foro passante |
| Metodo di montaggio per valvola | Tramite filetto femmina |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | M7 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | M7 |
| Materiale sottobase | Lega di alluminio battuto |