

Blocco batteria MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB

Codice prodotto: 197249

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	6
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Metodo di montaggio per valvola	Tramite filetto femmina
Collegamento pneumatico, porta 1	M5
Collegamento pneumatico, porta 2	M3
Collegamento pneumatico, porta 3	M5
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto