

# Supporto a cerniera CRLMC-40

Codice prodotto: 197321

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore  |
|--|---|
| Dimensione                               | 40  |
| Basato su standard                       | ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione                                |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura ambiente                     | -40 °C...80 °C  |
| Peso prodotto                            | 144 g   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                               |
| Materiale del fissaggio                  | Elettrolucidato<br>Acciaio fortemente legato                            |
| Materiale supporto                       | Plastica  |