

# Esiccatore d'aria a membrana LDM-D-MAXI-600

Codice prodotto: 197519

FESTO

senza piastre ad attacco filettato con perni filettati FRB, per aria compressa asciutta e pulita.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2006

Attenzione: Per un perfetto funzionamento dell'unità è assolutamente necessario prefiltrare l'aria di esercizio con filtro ad alta capacità 0,01 µm (particelle residue <0,1 µm, residuo di olio <0,1 mg/m³).!



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Maxi
Serie costruttiva	D
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Costruzione	Essiccatore a membrana
Pressione di alimentazione 1	3 ... 8,5 bar
Portata nominale normale	600 l/min
Fluido di esercizio	Classe di qualità dell'aria 1:7:1 a norme ISO 8573-1
Abbassamento del punto di rugiada	13 °C
Classe di resistenza alla corrosione KBK	2
Temperatura di magazzinaggio	-20 ... 55 °C
Temperatura del fluido	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso	1.520 g
Tipo fissaggio	con accessori
Avvertenza sul materiale	contiene materiali con lubrificanti senza silicone
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Zinco pressofuso
Informazioni sul materiale della tazza	Lega di alluminio per lavorazione plastica