

Tubo spiraleto in plastica PUN-4X0,75-S-1,5-SW

Codice prodotto: 197604

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza di lavoro | 1.5 m |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Lunghezza del blocco | 0.384 m |
| Diametro interno | 2.6 mm |
| Diametro avvolgimento | 25 mm |
| Numero di giri | 70 |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Approvazione | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV) |
| Autorità che rilascia il certificato | B 013277 0506 00 |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 42 g |
| Attacco pneumatico | Per connettore a innesto O.D. 4 mm Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm con ghiera Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 3 mm |
| Colore | Nero |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Materiale tubo | TPE-U(PU) |