

tubo spiralato in plastica PUN-6X1-S-1-SW

Codice prodotto: 197605

FESTO

Molto flessibile e resistente all'idrolisi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	1 m
Diametro esterno	6 mm
Lunghezza blocco	0,344 m
Diametro interno	4 mm
Diametro bobina	46 mm
Numero avvolgimenti	23
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso	51 g
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 6 mm Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)