

tubo spiralato in plastica DUO PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

Codice prodotto: 197627

FESTO

Molto flessibile e resistente all'idrolisi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	2 m
Diametro esterno	10 mm
Lunghezza blocco	0,66 m
Diametro interno	7 mm
Diametro bobina	80 mm
Numero avvolgimenti	22
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso	490 g
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 10 mm
Colore	Blu/nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)