

Tubo spiraleto in plastica DUO PUN-12X2-S-2-DUO-BS

Codice prodotto: 197630

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	2 m
Diametro esterno	12 mm
Lunghezza del blocco	0.704 m
Diametro interno	8 mm
Diametro avvolgimento	95 mm
Numero di giri	20
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso prodotto	830 g
Attacco pneumatico	Per diametro esterno del connettore a innesto di 12 mm
Colore	Blu/nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Materiale tubo	TPE-U(PU)