

Tubo spiraleto in plastica PPS-4-7,5-1/4-BL

Codice prodotto: 19798

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	7.5 m
Diametro esterno	6.3 mm
Lunghezza del blocco	0.34 m
Diametro interno	4.7 mm
Diametro avvolgimento	75 mm
Numero di giri	44
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...21.2 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Coppia nominale	11 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	249 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto maschio G1/4
Colore	Blu
Materiale filetto di collegamento	Ottone
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Protezione contro le deformazioni del materiale	Acciaio Galvanizzato
Materiale tubo	PA12-P