



linea di pilotaggio NEBC-S1H15-E-5.0-N-LE15

Codice prodotto: 2052918

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|------------------------------|
| Conforme alla norma | DIN 47100 |
| Definizione cavo | senza supporto targhette |
| Collegamento elettrico 1, funzione | Lato dispositivo di campo |
| Collegamento elettrico 1, forma costruttiva | Angolare |
| Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento | Connettore maschio |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo | Diritto |
| Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento | Sub-D |
| Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori | 15 |
| Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati | 15 |
| Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio | 2 viti 4-40 UNC-2A |
| Collegamento elettrico 2, funzione | Lato di comando |
| Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento | Cavo |
| Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento | Estremità aperta |
| Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori | 15 |
| Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati | 15 |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 0 ... 30 V |
| Tensione d'esercizio nominale CC | 24 V |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Caratteristica cavo | Adatto per portacavi |
| Raggio di curvatura, cablaggio fisso | ≥ 33 mm |
| Diametro cavo | 6,6 mm |
| Composizione cavo | 18x0,14 |
| Sezione nominale conduttore | 0,14 mm ² |
| Terminali dei conduttori | Bussola terminale |
| Grado di protezione | IP50 |
| Nota sul tipo di protezione | In condizioni di montaggio |
| Temperatura ambiente | -30 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero | -30 ... 80 °C |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | secondo la direttiva UE RoHS |
| Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità) | secondo prescrizioni UK RoHS |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Grado di imbrattamento | 3 |
| Materiale rivestimento del cavo | TPE-U(PUR) |
| Colore rivestimento del cavo | Grigio |