


regolatore di portata unidirezionale GR-3/4

Codice prodotto: 2103

FESTO

Portata regolabile in una direzione di flusso.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G3/4
Elemento di regolazione	Vite a testa zigrinata
Fissaggio	Montaggio a pannello Con foro passante
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	3.300 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	4800 l/min
Pressione d'esercizio	0,3 ... 15 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	938 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS