



elettrovalvola MCH-4-1/4

Codice prodotto: 2201
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	4/2, monostabile
Tipo di azionamento	Elettrico
Pressione d'esercizio	2 ... 10 bar
Costruzione	A otturatore
Riposizionamento	Molla meccanica
Grado di protezione	IP65
Principio di tenuta	Non metallica
Tipo di comando	Prepilotato
Tempo di commutazione, disazionamento	23 ms
Tempo di commutazione azionamento	16 ms
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4
Attacco pneumatico 4	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio fuso