

Tubo in plastica PL-9-BL

Codice prodotto: 2238

FESTO

per raccordi CK e N.

Il massimo valore di pressione è ammesso alla massima temperatura.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	11,6 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	85 mm
Diametro interno	9 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	0 ... 7 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,049 kg/m
Colore	blu
Durezza Shore	A 85 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	PVC-P