

# Kit assiale EAMM-A-D60-60H-S1

Codice prodotto: 2256697

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia di attrito indipendente dal carico	1 Nm
Coppia trasmissibile	17 Nm
Peso prodotto	1250 g
Codice interfaccia, attuatore	D60A D60B
Codice interfaccia, ingresso motore	60H
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)