


Kit di adattatori DHAA-G-Q5-16-B6-14

Codice prodotto: 2262124

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 14 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso prodotto | 85 g |
| Tipo di montaggio | Tramite foro passante e vite Tramite bussola di centratura |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale piastra di adattamento | Lega di alluminio battuto |
| Materiale viti | Acciaio |
| Materiale elementi di centratura | Acciaio |