


riduttore EMGA-60-P-G5-EAS-60

Codice prodotto: 2297687

★ Core product range

Adatto per servomotori.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	60 mm
Dimensioni flangia motore	60 mm
Gioco torsionale	0,17 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	5:1
Numero di giri max. ingresso	13.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	40 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,078 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	64 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	2,3 Nm/arcmin
Peso	900 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60H
Interfaccia riduttore, motore	60P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS