

Cursore DARD-L1-32-M

Codice prodotto: 2349276

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32
Deviazione radiale +/-	2.5 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Carico massimo ammissibile a lungo termine in direzione della forza +/-	1300 N
Peso prodotto	275 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale adattatore	Acciaio galvanizzato
Materiale del perno	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale della bussola	Acciaio galvanizzato
Materiale giunto	Acciaio galvanizzato
Materiale viti	Acciaio rivestito