

cilindro rotondo EG-16-80

Codice prodotto: 2421

FESTO

Con ritorno a molla



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 80 mm |
| Diametro pistone | 16 mm |
| Ammortizzazione | Senza ammortizzazione |
| Rilevamento posizione | Senza |
| Varianti | Stelo su un lato |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 8 bar |
| Funzionamento | A semplice effetto In spinta |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 121 N |
| Attacco pneumatico | G1/8 |