

# bussola di bloccaggio EAMH-86-11-C27.3

Codice prodotto: 2429532

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica             | Valore                 |
|----------------------------|------------------------|
| Taglia                     | 86                     |
| Posizione di montaggio     | Qualsiasi              |
| Numero di giri max.        | 5.000 1/min            |
| Conformità PWIS            | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura di stoccaggio  | -25 ... 60 °C          |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 %               |
| Temperatura ambiente       | -10 ... 60 °C          |
| Momento d'inerzia di massa | 10,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Peso                       | 112 g                  |
| Avvertenza sul materiale   | Conforme a RoHS        |