

anello di tenuta NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Codice prodotto: 2652516

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	10
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1,2 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 12 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 174 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio) Vapore acqueo
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Coppia di serraggio nominale	6,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 10 %
Peso	0,02 g
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	PEEK