


# Kit assiale EAMM-A-D50-100A

Codice prodotto: 2733784

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	83.2 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	17 Nm
Peso prodotto	1140 g
Codice interfaccia, attuatore	D50
Codice interfaccia, ingresso motore	100A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)