


kit assiale EAMM-A-D50-80P

Codice prodotto: 2733785

★ Core product range

Adatto per attuatori elettrici.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	17 Nm
Peso	890 g
Codice interfaccia, attuatore	D50B
Codice interfaccia, motore in	80P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS